

Moravia profielbescherming


vorm trapeze, hoogte x lengte x breedte 40 x 1000 x 40 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, Voor opsteken

VE 5 stuks

Artikelnummer: 520061



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Waarschuwings- en afsperprofiel profielbescherming

profielbescherming






- geschikt voor binnen en buiten
- vorm trapeze
- hoogte x lengte x breedte 40 x 1000 x 40 mm
- van polyurethaan
- in geel/zwart
- Voor opsteken
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C
- conform DIN 4844 en brandveiligheidsklasse UL94HB

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	temperatuurbereik	-40 °C tot +90 °C
veiligheidsuitrusting	beschermprofiel	hoogte	40 mm
beschermingstype	profielbescherming	lengte	1000 mm

plaats van toepassing	binnen en buiten	breedte	40 mm
vorm	trapeze	kleur	geel/zwart
norm	DIN 4844	fixatie	Voor opsteken
brandveiligheid	brandveiligheidsklasse UL94HB	besteleenheid	Verpakkingseenheid
materiaal	polyurethaan	gewicht	2,5 kg

Dit past ook bij ...

215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
523816		vloermarkeringsverf, voor vloermarkeerapparaat, spuitbus, RAL1023 verkeersgeel
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit