

Bauer vorkenbord

hoogte x breedte x diepte 110 x 995
x 200 mm, van staal gelakt in
RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 525920



Bauer Vorkenbord

voor lege ritten in het openbaar vervoer

vorkenbord

- hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 40 x 160 mm
- afstand vorkloffen 280 mm
- Met afglijdbeveiliging
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- voor leeg vervoer op de openbare weg conform StVZO § 30 c (1)

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	afstand vorkkoker	280 mm
hijswerktuigtype	lastopname	materiaal	staal
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	oppervlak	gelakt
stapelaar- aanbouwapparaat	vorkenbord	kleur	vuurrood // RAL3000
hoogte	110 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
breedte	995 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
diepte	200 mm	van bouwtoezicht	leeg vervoer op de openbare weg StVZO § 30

		c (1)
hoogte vorkloffen	40 mm	gewicht 5 kg
breedte vorkloffen	160 mm	

Dit past ook bij ...

210867



hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm , hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast