

## stapelbak

hoogte x lengte x breedte 220 x 800 x 600 mm, inhoud 90 l, van polypropyleen in blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 527558

## Industriële stapelbak

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 220 x 800 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 216 x 752 x 552 mm
- inhoud 90 l
- draagvermogen 40 kg
- belasting 400 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in blauw
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder
- met stapelrand veilig Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +90 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen

### Technische details

baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder
inhoud	90 l	vloerconstructie	gesloten

hoogte	220 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	800 mm	draagvermogen	40 kg
breedte	600 mm	last	400 kg
binnenhoogte	216 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	752 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	552 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
stapelbaar door	stapelrand	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	blauw
vouwbaar	nee	gewicht	4,56 kg

### Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag