

sjorband

spanband tweedelig met 2 karabijnhaken, trekkracht 5 t, lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje



Artikelnummer: 670546



Spanband

met zelfborgende ratelhendel

sjorband

- spanband tweedelig met 2 karabijnhaken
- trekkracht 5 t
- lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm
- in oranje
- met GS-vignet

Technische details

transportbeveiliging	sjorband	breedte	50 mm
trekkracht	5 t	kleur	oranje
hefkracht dan	350 daN	certificering	GS
spanband uitvoering	tweedelig met 2 karabijnhaken	gewicht	3,1 kg
lengte	8000 mm		

Dit past ook bij ...

221159



beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm