


VARIOfit Reifenkarre

VARIOfit

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, Ausgestattet mit 4-stufigem Teleskopauszug, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge, 2 Stützräder

Artikelnummer: 139152



VARIOfit Reifenkarre

Reifenkarre

- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 - 820 mm
- Höhe x Breite 1300-1900 x 745 mm
- Ausgestattet mit 4-stufigem Teleskopauszug
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 250 mm
- 2 Stützräder



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Reifenkarre	Material Felge	Stahlblech
geeignet für (Anwendung)	komplette Reifenstapel	Rad-Ø	250 mm
Traglast	200 kg	Stützrad	2 Stützräder
für Raddurchmesser	540-820 mm	Sicherheitsgriff	nein
Material	Stahl	Höhe	1300-1900 mm
klappbar	nein	Breite	745 mm
Ladungssicherung	Hebelsystem	Oberfläche	pulverbeschichtet
Karre Ausstattung	4-stufiger Teleskopauszug	Farbe	enzianblau // RAL5010
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Gewicht	31 kg