

Thurmetall Universalschrank

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlböden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Korpus in anthrazit



Artikelnummer: 158467

Thurmetall Mobiler Flügeltürenschränk

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1813 x 1005 x 691 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- 3 Ebene(n) mit Stahlböden
- Traglast je Ebene 100 kg
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm/1x150 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Traglast je Auszugsboden 75 kg
- mit Einzelauszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Korpus in anthrazit

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Schubladentraglast 75 kg

Schranktyp	Universalschrank	Fronthöhe 100 mm	2 Stück
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Fronthöhe 150 mm	1 Stück
Höhe	1813 mm	Traglast Auszug	75 kg
Breite	1005 mm	Farbe Korpus	anthrazit
Tiefe	691 mm	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Material	Stahl
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	100 kg	Mitteltrennwand	nein
Fachbreite (li.)	900 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Fachtiefe (li.)	400 mm	Griff	Drehgriff
Schubladen Anzahl	3 Stück	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/1x150 mm	Gewicht	200 kg