

Winkelrahmen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler, Plattform offen, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 244086

Winkelrahmen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler
- Plattform offen
- Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Plattform	Stahl
Rollertyp	Winkelrahmen	Lenkstange	nein
Traglast	500 kg	Bereifung	Polyurethan
Euronorm	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Transportgerät Funktion	Nutzung mit Hubwagen/Gabelstapler	Durchmesser Rad	50 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	800 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt

Plattform offen

Gewicht 16 kg

Zubehör

244087



Schiebebügel für Winkelrahmen, Höhe x Breite 600 x 805 mm, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt