


## Krause

### Stufen-Doppelleiter

MONTO® SePro D®

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,3 m, Holmlänge 1,85 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 244234



#### Stufen-Doppelleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,3 m
- Holmlänge 1,85 m
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Stahl-Gelenkverbindungen
- Sichere Anwendung durch Gurtbänder
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- Gewicht 9,1 kg



- Qualitätssicherung gemäß EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 8 Jahre Garantie

## Technische Details

|                     |                                     |                                     |                             |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Steigtechnik        | Stehleiter                          | Sprossen-/Holmverbindung            | gebördelt                   |
| Leitertyp           | Stufen-Doppelleiter                 | Sicherheitsausstattung<br>Leiter    | Gurtbänder                  |
| Material            | Aluminium                           | Sicherheitsbügel                    | nein                        |
| Nutzung             | beidseitig                          | Spreizsicherung                     | ja                          |
| Holmlänge           | 1,85 m                              | Ablageschale                        | nein                        |
| Standhöhe           | 1,3 m                               | Verstärkung                         | Stahl-Gelenkverbindungen    |
| Tiefe Podest        | 250 mm                              | Oberfläche Holme                    | eloxiert                    |
| Arbeitshöhe         | 3,3 m                               | Treppengängig                       | nein                        |
| Stufen Anzahl       | 2 x 8                               | Unterbau                            | Rutschhemmende<br>Fußkappen |
| Stufen-/Sprossentyp | rutschhemmend profilierte<br>Stufen | Norm                                | EN 131                      |
| Höhe                | 1700 mm                             | Zertifizierung                      | TÜV geprüft                 |
| klappbar            | ja                                  | Norm TRBS /Technische<br>Regeln für | TRBS 2121-2                 |
| fahrbar             | nein                                | Garantie                            | 8 Jahre                     |
| Handlauf            | nein                                | Gewicht                             | 9,1 kg                      |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 528213 |  | Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen   |