


## Cemo Streugutbehälter

Inhalt 2200 l, Höhe x Länge x Breite  
1240 x 2130 x 1520 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grün, Deckel orange,  
Wände geschlossen mit  
Entnahmeöffnung

Artikelnummer: 500370



## Cemo GFK-Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 2200 l
- Höhe x Länge x Breite 1240 x 2130 x 1520 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
- Boden geschlossen
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Außeneinrichtung Winterdienst




Farbe Deckel orange

Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein
Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	2200 l	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	1240 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	2130 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	1520 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	nestbar	ja
Farbe	grün	unterfahrbar	nein
Deckel	ja	Garantie	10 Jahre
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	94 kg

## Zubehör

775078 Vorhängeschloss für Streugutwagen

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante