

VARIOfit Treppenkarre

mit 5-Stern-Satz, Traglast 200 kg,
Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung
auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 531476



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit 5-Stern-Treppenkarre

Extra breite Schaufel



Treppenkarre

- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1310 x 610 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Material Felge	Stahlblech
Karrentyp	Treppenkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Schaufelbreite	480 mm	Radlager Sternsatz	Kugellager
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	5-Stern	Höhe	1310 mm
Material	Stahl	Breite	610 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Garantie	12 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	29 kg
Rad-Ø	260 mm		

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm