

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046858



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



<b>St</b>	Staal
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046858
Type	SV40W G
Dimensie	Ø40mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	13,20 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046858



## Technische gegevens



Lengte	80,00 mm
Afmeting D	43,80 mm
Afmeting L	80,00 mm
Afmeting M	M40
Afmeting d	43,80 mm
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	40,00 mm
Uitvoering	plug
voor buisdiameter	40,00 mm
Afmetingen	40
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>