

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
710-00153

HTAPE-FLEX15-19x20

Categoría de productos	Cintas Aislantes de Vinilo - Cintas Aislantes de Uso General
Familia de productos	HelaTape Flex 15
Material	Polivinilo de cloruro (PVC)
Color	Amarillo (YE)
Adhesión al Acero	2,2 N/10 mm
Adhesión al Soporte	2,0 N/10 mm
Ancho (W)	19 mm
Certificación	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
Contenido	20 m
Contenido del paquete embalado en	Pack
Elongación a la Rotura (min.)	200 %
Espesor (T)	0,15 mm
Fuerza a la Rotura de la Cinta	28 N/10 mm
Fuerza de Tensión	19,5 N/mm ²
Long. (L)	20 m
Rigidez Dieléctrica	45 kV/mm
Rotura Dieléctrica (acond. normal)	6,75 kV
Temp. Trabajo - °C	-10 °C a +90 °C
Temperatura de Almacenado	+23 °C
Vida en Stock	5 años

