



3
 JAHRE
 YEARS
 GARANTIE
 WARRANTY

ANSMANN Worklight Pocket

- Hauptlicht (stufenlos dimmbar über Dimmrad) und Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Gehäuse Schutzart IP54 / Stoßfestigkeit IK07
- Um 180° schwenkbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Aufhängehaken und Gürtelclip
- Haltemagnet an der Unterseite des Griffs
- Fest verbauter Li-Po Akkupack (3.7V / 1550mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C Ladekabel (inkl.) oder über Ladestation (optional)
- Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom: Haupt-LED 500 Lumen / TOP-LED 180 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 26 Stunden | Ladezeit: ca. 2.5 Stunden
- Inkl. Netzausfallelektronik > Notlicht bei Stromausfall
- Inkl. Powerbank-Funktion - inkludierte USB-Buchse zum Aufladen von Smartphones etc.

INFORMATIONEN

Produktname Worklight Pocket
Artikelnummer 1600-0381
EAN-Code 4013674169344
Zolltarifnummer 85131000000
Materialgruppe 02
Lieferumfang Leuchte, Typ-C Ladekabel,
 Bedienungsanleitung

Produkt 131 × 40,5 × 64,8 mm / 267 g
Verpackung + Produkt 85 × 45 × 140 mm / 310 g
Verpackungseinheit 32 (360 × 300 × 210 mm)

