

15

1503 29


Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für
Leiterplatten

15

1503 29



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn/CuZn, versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 50 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 34 V
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 1532 07  KLS 40  KLS 44
 WKLS 40

15

1503 29

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1503 29	3	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel