

SN-Mini



Hauptmerkmale

- Ideal für kleinere Schaltungen und Verdrahtungen.
- Schmale Zarge für große Einbauflächen
- Zulassung: cUL, GL

Produktbeschreibung

- Erdung nach DIN EN 61439-1, Erdungsbolzen M5x10 an Tür und Korpus
- Überkantete 9 mm Zarge und schmaler Türspalt verhindern Eintritt von Schmutz und Wasser beim Öffnen der Tür
- Tür mit nahtlos eingeschäumter Dichtung, rechts und links anschlagbar, Standardanschlag rechts
- Scharniere aus Metall, Öffnungswinkel 120°
- Verschluss: Betätigung 3 mm Doppelbart
- Stahlblech mit verbesserter Vorbehandlung durch Eisenphosphatierung und spülen mit vollentsalztem Wasser, sowie umweltfreundliche Pulverlackbeschichtung

Technische Daten

- Technische Zeichnungen finden Sie im Internet unter www.haewa.de
- Erdung nach DIN EN 61439-1
- Oberfläche: Pulverlackbeschichtung RAL 7035, leicht strukturiert

- Material: Stahlblech
- Blechstärke: 1,5 mm
- Zulassung: cUL, GL
- Schutzart: IP55, Nema 1,2,5,12, Optional: Nema 2, 3R

Lieferumfang

- Gehäuse komplett und 1 Schlüssel

Hinweis

Zubehör zu SN-Mini finden Sie unter der Rubrik „Zubehör SN-Gehäuse & compact 69“ und „Zubehör Klemmenkästen“.

Zubehör

- Wandbefestigungsglaschen → Seite 65
- Scharnier → Seite 66
- Knebel-Drehriegel → Seite 57
- Zylinder-Drehriegel → Seite 57
- Montageplatte → Seite 67
- Apparateschiene → Seite 68
- Reparatur-PU-Schaum Dichtung selbstklebend → Seite 64

Bezeichnung	Abmessung (BxHxT)		Schließung	Art. Nr.
	mm	inch		
SN-Mini	150 x 150 x 80	5,91 x 5,91 x 3,15	1 Vorreiber	2409-1515-80-07
	150 x 200 x 80	5,91 x 7,87 x 3,15	1 Vorreiber	2409-1520-80-07
	150 x 300 x 80	5,91 x 11,81 x 3,15	1 Vorreiber	2409-1530-80-07
	150 x 300 x 120	5,91 x 11,81 x 4,72	1 Vorreiber	2409-1530-12-07
	200 x 200 x 120	7,87 x 7,87 x 4,72	1 Vorreiber	2409-2020-12-07
	200 x 300 x 120	7,87 x 11,81 x 4,72	1 Vorreiber	2409-2030-12-07
	200 x 400 x 120	7,87 x 15,75 x 4,72	1 Vorreiber	2409-2040-12-07
	200 x 500 x 120	7,87 x 19,69 x 4,72	2 Vorreiber	2409-2050-12-07
	300 x 300 x 120	11,81 x 11,81 x 4,72	1 Vorreiber	2409-3030-12-07
	300 x 400 x 120	11,81 x 15,75 x 4,72	1 Vorreiber	2409-3040-12-07