


## Abgreifklemmen

### AK 2 B 2540 I



<b>Produkt</b>	<b>AK 2 B 2540 I</b>
Beschreibung	Berührungsgeschützte, hochfeste, weitöffnende Abgreifklemme. Klemmbereich bis 30 mm Bolzendurchmesser. Massivdrahtklemme in U-Form und Feindrahtfläche. Anschlussbuchse aus Messing vernickelt steckbar mit 4mm Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	9724051xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> <div style="text-align: center;">● 02 blau</div> <div style="text-align: center;">● 03 gelb</div> <div style="text-align: center;">● 04 grün</div> <div style="text-align: center;">● 88 gelb grün</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"><b>Ni</b></div>
<b>Zeichnung</b>	
<b>Technische Daten</b>	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-30 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

Klemmbereich	30 mm
--------------	-------

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 13.02.2023

Stand: 13.02.2023