

Artikelnummer:

ELED200102

Beschreibung:

LED-Fluchtwegleuchte 4in1,
Notausgang mit Notstromeinheit,
TEST-Funktion, Decken- und
Wandmontage



Technische Spezifikationen

SKU:	ELED200102
IP-Klassifizierung:	IP20
Lebensdauer:	50.000 h
Leistung:	2,5W Dauerbetrieb
Lichtstrom:	50 lm
CRI:	>80
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtquelle:	20 Stück SMD 4014 Chips
Batterien:	3.6V 0.6Ah, Ni-Cd
Akkulaufzeit:	180 min
Batterieladestrom:	100 mA, voll aufgeladen in 12 Std
Batterieentladestrom:	150 mA, 3 Std. Notstrom
Norm Notbetrieb:	60598-2-22:2014
Norm Sicherheitsfarben/-zeichen:	ISO7010:2019
Norm lichttechnische Anforderung:	ISO 3864-4:2011 / EN 1838-2013
TEST-Funktion:	manueller Selbsttest (+ Remotetest)
Montageart	Aufbau
Betriebsanzeige:	GRÜN
Ladeanzeige:	GRÜN
Fehleranzeige:	ROT
Material:	Polycarbonat + PMMA
Eingangsspannung:	220-240 V AC 50/60 Hz
Maße:	350 x 198 x 30 mm
EAN:	4260508894099

