

Schutzhaube für OP 77A, OP 77B Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzhaube
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	

• Betrieb, max. 95 %

### Mechanik/Material

Material

• Kunststoff Ja

### Maße

Breite 178,6 mm

Höhe 214,6 mm

Dicke 7,8 mm

Einbauausschnitt, Breite 135 mm

Einbauausschnitt, Höhe 171 mm

### Gewichte

ohne Verpackung 750 g

### Lieferumfang

Liefermenge in Stück

• Teile pro Stück 2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben

### Sonstiges

Handelsware Nein

Hersteller-Name SIEMENS AG

Hersteller-Adresse Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland

Zielgeräte für OP 77A, OP 77B

Nutzbar in folgenden Produkten

• Produkt 1 [6AV6641-0BA11-0AX0](#)

• Produkt 2 [6AV6641-0BA11-0AX1](#)

• Produkt 3 [6AV6641-0CA01-0AX0](#)

**letzte Änderung:** 19.11.2020