

Produktinformation

03 01 180

Kombizange

DIN ISO 5746



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 03 01 180 |
| EAN | 4003773013242 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 216 g |
| Abmessungen | 180 x 47 x 11 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,4 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 12,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 16,0 mm ² |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten