

VARIOfit Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 149126



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Sackkarre

extra große Schaufel

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1200 x 690 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager


- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1200 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	690 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	12 Jahre
Farbe	enzianblau // RAL5010	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	25 kg
Treppenkufen	nein		

Zubehör

500327



Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

149740



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

510925



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm