

META

Palettenregal - Grundfeld MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 2225 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 221050



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Grundregal

Palettenregal - Grundfeld




- Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 1825 x 1100 mm
- Feldlast 6675 kg
- Fachlast 2225 kg
- Fach Höhe x Breite 1650 x 1800 mm
- 3 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar

- 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 1000 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt

Technische Details



| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Stabilität | geschlossene Kastenprofile |
| Regaltyp | Palettenregal | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regalfeld | Grundfeld | Fachhöhe | 1650 mm |
| Material | Stahl | Fachbreite | 1800 mm |
| Höhe | 5500 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Breite | 1825 mm | Oberfläche Traversen | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 1100 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Fachlast | 2225 kg | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Feldlast | 6675 kg | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Stellplätze | 8 Stück | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. Angebot |
| Lagerebenen Anzahl | 4 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Einlagerung | längs | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Nutzung | einseitig | Nutzungshinweis Feldlast | Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614/1 (21) |
| Böden- / Ebenentyp | Traversen | Gewicht | 147,9416 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 220966 |  | Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 35 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 221023 |  | Längstraversen für Palettenregal, Länge 1825 mm, max. Feldlast 13600 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 2700 / 2750 kg, 2 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 223688 |  | Palettenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 1910 x 1100 mm, Fachlast 2225 kg, 3 Ebene(n) mit Traversen, 8 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 1000 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in |

| | | |
|--------|---|---|
| | | RAL2001 Rotorange |
| 691499 |  | Anfahrsschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln |
| 691863 |  | Winkelauflage für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 250 kg, mit Endanschlag, aus Stahl mit Lackierung in RAL2001 Rotorange |
| 736815 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 400 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 736826 |  | Zwischenstück für Doppelregal, Länge 200 mm |
| 767615 |  | Tiefenauflagen für Palettenregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |