

## fetra Stapelkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Schaufel anschraubbar und austauschbar, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 242953



**fetra**  
Transportgeräte



### Stapelkarre

- Geeignet für runde Güter wie Rollen, Kannen oder Eimer
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Höhe x Breite 1300 x 590 mm
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Mit Sicherheitsgriff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Vollgummi
Karrentyp	Stapelkarre	Radlager	Rollenlager
geeignet für (Produkt/Material)	runde Güter	Rad-Ø	260 mm

Traglast	200 kg	Material Felge	Kunststoff
Schaufelbreite	320 mm	Sicherheitsgriff	ja
Schaufeltiefe	250 mm	Höhe	1300 mm
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Breite	590 mm
Material	Aluminium	Tiefe	626 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	12 kg

## Dazu passt auch ...

204036		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 175 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
863721		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel