


## Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 805 x 695 mm, 6 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526225



THURMETALL



## Thurmetall Schubladenschrank

### mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 805 x 695 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss



- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                               |   |                          |                     |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Möbeltyp                      | Schrank   | Einteilungsraster quer   | 30 mm               |
| Schranktyp                    | Schubladenschrank                                   | Einteilungsraster längs  | 50 mm               |
| Material                      | Stahl   | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Höhe                          | 800 mm  | Auszug Schublade         | 100 %               |
| Breite                        | 805 mm  | Oberfläche Korpus        | pulverbeschichtet   |
| Tiefe                         | 695 mm  | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet   |
| Schrank Ausstattung           | Schubladen  | Auszugssperre            | Einzelauszugssperre |
| Schubladen Anzahl             | 6 Stück   | Beschriftungsfeld        | Etikettenrahmen     |
| Höhenverstellraster Schublade | 25 mm   | abschließbar             | ja                  |
| Schubladen Anzahl x Höhe      | 1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm | Schließsystem            | Zylinderschloss     |
| Fronthöhe 50 mm               | 1 Stück   | Mitteltrennwand          | nein                |
| Fronthöhe 75 mm               | 1 Stück   | Griff                    | Griffleiste         |
| Fronthöhe 100 mm              | 1 Stück   | fahrbar                  | nein                |
| Fronthöhe 125 mm              | 1 Stück   | Zertifizierung           | GS // TÜV           |
| Fronthöhe 150 mm              | 1 Stück   | Garantie                 | 5 Jahre             |
| Fronthöhe 200 mm              | 1 Stück   | Gewicht                  | 102 kg              |
| Schubladentraglast            | 75 kg   |                          |                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 501090 |  | Trennwand, 2 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 700 mm  |
| 501091 |  | Trennwand, 2 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 700 mm                                      |
| 501104 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm  |
| 501105 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm                                     |
| 501106 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 700 mm   |
| 501107 |  | Trennwand, 4 Längsteiler + 11 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm, Breite 700 mm                                     |
| 501143 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 700 mm |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 501144 |   | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm        |
| 501145 |   | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm |
| 501156 |   | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 700 mm                             |
| 501157 |   | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 700 mm                             |
| 501158 |   | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 700 mm                      |
| 501167 |   | Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite 700 mm, In schwarz   |
| 501171 |   | Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 700 mm, Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit  |
| 532138 |   | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm   |
| 532139 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |