

Bohrschraube JT3-6-5,5



Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 - 4 mm
- > Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwich-elementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 - 4 mm
- > Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen


Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert


Hinweis

Z-10.3-701 gilt ausschließlich für die JT3-6-5,5x25 E14

Anwendungen



Technische Daten




Querverweise

ORKAN-Kalotten
Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3
Schraubenhalteversatz SH2

Produkt im Online-Shop



Zertifizierungen



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E14, Ø 14 mm						
JT3-6-5,5x25 E14	25	0-7	500		3572209361	4061245026664
JT3-6-5,5x30 E14	30	0-11	500		3572377361	4061245026589
JT3-6-5,5x35 E14	35	0-16	500		3572577361	4061245026541
JT3 aus Edelstahl A2 mit Dichtscheibe E16, Ø 16 mm						
JT3-6-5,5x25 E16	25	0-7	500		3572211361	4061245015699
JT3-6-5,5x25 E16 VE100	25	0-7	100		6572211361	4061245014852
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 7016	25	0-7	100		3532211625	4061245034447
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9002	25	0-7	100		3532211682	4061245034539
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9006	25	0-7	100		3532211684	4061245034546
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9007	25	0-7	100		3381011220	4061245034553
JT3-6-5,5x30 E16	30	0-11	500		3572311361	4061245015675
JT3-6-5,5x30 E16 VE100	30	0-11	100		6572311361	4061245014845
JT3-6-5,5x35 E16	35	0-16	500		3572511361	4061245015668
JT3-6-5,5x35 E16 VE100	35	0-16	100		6572511361	4061245014838
JT3-6-5,5x50 E16	50	0-31	250		3592811361	4061245015484
JT3-6-5,5x50 E16 VE100	50	0-31	100		6592811361	4061245014722
JT3-6-5,5x70 E16	70	22-51	250		3593911361	4061245015439
JT3-6-5,5x70 E16 VE100	70	22-51	100		6593911361	4061245014692
JT3-6-5,5x90 E16	90	42-71	250		3596111361	4061245015118
JT3-6-5,5x90 E16 VE100	90	42-71	100		6596111361	4061245014616
JT3-6-5,5x110 E16	110	62-91	100		3596211361	4061245015101
JT3-6-5,5x130 E16	130	82-111	100		3596311361	4061245015095

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
JT3-6-5,5x150 E16	150	102–131	100		3596411361	4061245015088
JT3-6-5,5x170 E16	170	122–151	100		3596511361	4061245015071
JT3-6-5,5x190 E16	190	142–171	100		3596611361	4061245015064
JT3 aus Edelstahl A2 mit Dichtscheibe E19, Ø 19 mm						
JT3-6-5,5x25 E19	25	0–7	500		3572212361	4061245026657
JT3-6-5,5x30 E19	30	0–11	500		3572312361	4061245026602
JT3-6-5,5x35 E19	35	0–16	500		3572512361	4061245026572
JT3-6-5,5x50 E19	50	0–31	250		3592812361	4061245032306
JT3-6-5,5x70 E19	70	22–51	250		3593912361	4061245026299
JT3-6-5,5x90 E19	90	42–71	100		3596112361	4061245025872
JT3-6-5,5x110 E19	110	62–91	100		3596212361	4061245025841
JT3-6-5,5x130 E19	130	82–111	100		3596312361	4061245032436
JT3-6-5,5x150 E19	150	102–131	100		3596412361	4061245025780
JT3-6-5,5x170 E19	170	122–151	100		3596512361	4061245025766
JT3-6-5,5x190 E19	190	142–171	100		3596666361	4061245025735
JT3 aus Edelstahl A2 mit Dichtscheibe E22, Ø 22 mm						
JT3-6-5,5x25 E22	25	0–7	500		3572213361	4061245026640
JT3-6-5,5x25 E22 VE100	25	0–7	100		6572213361	4061245051963
JT3-6-5,5x30 E22	30	0–11	500		3572313361	4061245026596
JT3-6-5,5x35 E22	35	0–16	500		3572513361	4061245026565
JT3-6-5,5x50 E22	50	0–31	250		3592813361	4061245026367
JT3-6-5,5x70 E22	70	22–51	250		3593913361	4061245026282
JT3-6-5,5x90 E22	90	42–71	100		3596113361	4061245025865
JT3-6-5,5x110 E22	110	62–91	100		3596213361	4061245025834
JT3-6-5,5x130 E22	130	82–111	100		3596313361	4061245025797
JT3-6-5,5x150 E22	150	102–131	100		3596413361	4061245025773
JT3-6-5,5x170 E22	170	122–151	100		3596513361	4061245025759
JT3-6-5,5x190 E22	190	142–171	100		3596613361	4061245025742

Bestellhinweis: Weitere Farben und Längen auf Anfrage

Auch in Edelstahl A4 erhältlich



Bohrschraube
JT6-6-5,5
| siehe Seite 135