

Kervenfräse ZK 115 Ec



Bestellnummer: 925001

EAN: 4032689143873

- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Geringes Gewicht mit 18,4 kg
- ▶ Synchronisierte Höheneinstellung



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Schwenkbereich | 0 - 60 ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 4050 1/min |
| Schnittgeschwindigkeit | 31,8 m/s |
| Nennaufnahme | 3000 W |
| Gewicht (mit serienm. Fräskopf) | 18,4 kg |
| Fräswerkzeug - serienmäßig | 150 x 115 mm |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |
| Abplatttiefe | 0 - 70 mm |

Lieferumfang

- 1 Kervenfräskopf, komplett, Ø 150 x 115 mm; Best.-Nr. 203657
- 1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 203683
- 1 Sechskant-Schraubendreher; Best. Nr. 093164
- 1 Schraubendreher Torx T 15; Best.-Nr. 093274
- 1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087378

Anwendungsbeispiele



Unübertroffen präzise - bewährte rechtwinklige Höhenverstellung. Kervenabstände sind auch bei Holztoleranzen immer konstant.



Einfach die Maschine auf Anriss-Kerveneck positionieren.



Die ZK 115 Ec mit der Führungsschiene.



Der neue Fräskopf mit seinen Hartmetall-Wendeplatten für extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss.

Einsatzgebiet

- ▶ Kerven- und Abblattungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Spezialmaschine - für alle vorkommenden Kerven und Abblattungen.
- ▶ Schnelle und präzise Einstellmöglichkeiten - kein Probefräsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis.
- ▶ Umlaufende Schutzabdeckung - für optimalen Anwenderschutz.

Beschreibung

Die ZK 115 Ec - das überzeugende Kraftpaket mit komfortabler Handhabung, Werkzeugbremse und Elektronik für:

- Sanftanlauf
- konstante Drehzahl unter Last
- Überlastschutz
- maschinenschonende Drehzahlabenkung im Leerlauf
- reduzierte Geräuschemission

Der komplett neuentwickelte Fräskopf 150 x 115 mm der ZK 115 Ec ermöglicht mit seinen 13 Hartmetall-Wendepplatten (9 zum Fräsen, 4 zum Vorschneiden) extreme Zerspanung bei optimalem Spänefluss und gleichzeitig deutlich höheren Standzeiten.

Einfach Kerbe und senkrechten Riss anreissen, Rissanzeiger, Kervenfräse und Dachneigung einstellen - und schon kann gefräst werden. Einfacher gehts nicht!

Die Führungsschienen im Sonderzubehör können Sie für alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Kervenfräskopf
komplett, Ø 150 x 115 mm

Kervenfräskopf
komplett, Ø 150 x 60 mm



Abblattkopf
komplett, Ø 236 x 50 x 30 mm



Abblattkopf
komplett, Ø 190 x 80 mm



Wendemesser
14 x 14 x 2 mm



Wendemesser
HL-Stahl, 80 x 12 x 1,5 mm



Spannbacken
komplett für Wendemesser 035090



Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)



Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)



Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m



Adapterpaar
für Parallelanschlag