



EIGENSCHAFTEN:

- Besonders einfache und sichere Bedienung auch von weniger erfahrenen Benutzern
- Kompakt, leicht, handlich
- Helle, gut sichtbare Laserlinien
- Großer Arbeitsbereich durch weite Linienauffächerung

ANWENDUNGEN:

- Horizontal nivellieren
- Vertikal nivellieren

SMART

Modell

SMART

Technische Details:

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelbezeichnung | Linienlaser |
| Dimension | 97 x 71 x 85 mm |
| Nivellierung | selbstnivellierend |
| Messtoleranz | ±0.50 mm/m |
| Selbstnivellierbereich | ±3° |
| Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) | 10 m* |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Stativ-Aufnahme | 1/4" |
| Schutzklasse | IP42 |
| Stromversorgung | 2 x 1.5 V (AA) Batterien |
| Betriebsdauer (bei 20 °C) | 20 h (alle Dioden) |
| Laserklasse | 2, DIN EN 60825-1 : 2014 |
| Ausgangsleistung | < 1.0 mW |
| Wellenlänge | 635 nm |

Inkludiertes Zubehör:

- 2 x 1.5 V (AA) Batterien
- C SMART

