



4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub

USB-A-Stecker auf vier USB-A-Buchsen, ein 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1-Port (vorher USB 3.0), drei 480 Mbit/s USB 2.0-Ports, Stromversorgung über USB, Aluminium, Space grau

Part No.: [168427](#)

EAN-13: 0766623168427 | UPC: 766623168427

4-Port USB-Hub mit Typ A-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte

Der Manhattan 4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombo-Hub wandelt einen einzelnen USB-A-Port in vier A-Ports um. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) unterstützen, übertragen Daten an dem blau unterlegten Port an der Frontseite mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Sticks und andere Speichermedien. Der SuperSpeed-Port ist dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 4,5 W / 0,9 A geladen. Die drei USB 2.0-Ports mit 480 Mbit/s Übertragungsrates sind wiederum ideal für Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus und USB-Headset.

Schnittstellenvielfalt für unterwegs

Mit seinem äußerst schlanken, robusten Aluminiumgehäuse und Stromversorgung über USB eignet sich dieser Hub besonders gut für unterwegs.

Universell kompatibel bei einfacher Installation

Dieser Multiport-Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.

Merkmale:

- Vier zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
- Ein USB 3.2 Gen 1 Typ A-Port (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Drei USB 2.0 Typ A-Ports mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und Geräteladung bis zu 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
- Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
- Integriertes, strapazierfähiges 18 cm Anschlusskabel
- Schlankes, platzsparendes Aluminiumgehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
- Mobiles, kompaktes und leichtes Design passt problemlos in Außenfächer von Notebooktaschen
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
- Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Allgemein

- Datenübertragungsraten
 - USB 3.0-Port: 5 Gbit/s
 - USB 2.0-Port: 480 Mbit/s
- Ladeleistung
 - USB 3.0-Port: 4,5 W (5,0 V / 0,9 A)
 - USB 2.0-Port: 2,5 W (5,0 V / 0,5 A)

Anschlüsse

- 1 x 9-pol. USB-A-Stecker
- 1 x 9-pol. USB-A-Buchse
- 3 x 4-pol. USB-A Buchse

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 101 x 17 x 7 mm
- Nettogewicht: 25 g
- Bruttogewicht: 65 g
- Kabellänge: 18 cm
- Kabeldurchmesser: AWG 28
- Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung -10 - 90°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 90% RH

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS oder macOS

Lieferumfang

- 4-Port USB 3.0 / 2.0 Kombi Hub
- Kurzanleitung



