

i-SENSYS LBP650 Serie

Entwickelt für die geschäftlichen Herausforderungen von heute, Farblaserdruck war noch nie so einfach.

Schneller, zuverlässiger Farblaserdruck durch ein reich ausgestattetes, kompaktes System, das auf die Bedürfnisse von kleinen, modernen Unternehmen ausgerichtet ist.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Intuitiver Touchscreen

Komfortabel mit elegantem 12,7 cm Touchscreen, schnell und einfach auf die Funktionen des LBP654Cx zuzugreifen. Das tastenlose Display gestattet es dem Anwender, durch einfachen Fingerdruck auf die Funktionen zuzugreifen, das spart Zeit und verbessert die Effizienz. Durch das klare Layout und das intuitive Design erhält der Benutzer auch ohne Schulung schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Innovative Anwendungen

Der LBP654Cx bietet zeitsparende Programme, die das Drucken einfacher machen und die Effizienz steigern. Die Anwendungsbibliothek ermöglicht das Drucken von Formularen, Vorlagen und anderer Dokumente mit nur einem Fingerdruck, ohne dass ein zusätzliches Gerät angeschlossen sein muss. Zusätzlich können über einen individuellen Bildschirmschoner während der Standby-Phase wichtige Meldungen eingeblendet werden.

Kleine Unternehmen mobil machen

Die LBP650 Serie wurde entwickelt, um die Bedürfnisse kleiner, moderner Unternehmen abzudecken. Sie unterstützt AirPrint (Apple) sowie Mopria (Android) und erlaubt so, dass die Anwender das volle Potenzial mobiler Kommunikation nutzen können. Es können auch Verbindungen über NFC und QR-Code hergestellt werden, was den Zugang zum Drucker schnell und bequem macht. Ein weiterer Vorteil davon ist die direkte kabellose Verbindung, über die Gäste drucken können, ohne Zugang zum Netzwerk zu benötigen. Das mobile Arbeiten wird durch die Canon PRINT Business App, die eine Reihe hilfreicher Werkzeuge zur Verfügung stellt, weiter vereinfacht.

Schnellere Ausgabe

Für kleine Unternehmen ist es besonders wichtig, so produktiv wie möglich zu sein. Aus diesem Grund hat Canon das Druckwerk der LBP650 Serie komplett überarbeitet. Dadurch sind Geschwindigkeiten bis 27 Seiten pro Minute möglich. Die überzeugende Leistung steigert die Effizienz ohne Einschränkungen bei der Qualität, das bedeutet eine zuverlässige, hochwertige Ausgabe Druck für Druck.

Farbwiedergabe, die beeindruckt

Die brandneue Farblasertechnik von Canon verbessert die Ausgabe mit faszinierenden Farben, die Aufmerksamkeit erregen. Die hohen Geschwindigkeiten der LBP650 Serie werden ohne Kompromisse bei der Qualität erreicht, die Farben sind kraftvoll und lebendig und verleihen jedem Dokument eine tolle Wirkung. Ob Sie die Drucker im Vertrieb, fürs Marketing oder einfach nur intern einsetzen, die Canon LBP650 machen Ihre Kommunikation einzigartig.

Weniger Wartung, lange Betriebszeit

Durch die automatische Siegelentfernung beim Tonerwechsel wird der Austausch von Verbrauchsmaterialien vereinfacht und Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich sorgen die All-in-One-Cartridges (optional auch in hoher Ergiebigkeit) für längere Laufzeiten und die eingebaute Verbrauchskontrolle dafür, dass die Materialbeschaffung effizienter geplant werden kann.

Canon

•
Optional erhältliches Zubehör

i-SENSYS LBP650 Serie

Kassetteneinheit AF1

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt, das System kann mit einer Kassette erweitert werden.

Barcode Print Kit E1 (verfügbar für LBP654Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set, das als Paketversion geliefert wird, enthält ein Zugangslizenz-Zertifikat zur Aktivierung.

Barcode Print Kit E1E (verfügbar für LBP654Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

i-SENSYS LBP654Cx



Drucker



**Haupteinheit +
1x Kassetteneinheit AF1**

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 27 Seiten/Min. (DIN A4) Bis zu 49 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat) Beidseitig: Bis zu 21,9 Bilder/Min. (DIN A4)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckqualität	bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
Druckauflösung	bis zu 600 x 600 dpi (mit AIR)
Aufwärmzeit	ca. max. 13,5 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 8,6 Sekunden S/W: max. 8,3 Sekunden
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 50.000 Seiten pro Monat* *Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
Druckfreier Rand	jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	i-SENSYS LBP653Cdw: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App i-SENSYS LBP654Cx: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App *Erforderliches Zubehör: Barcode-Druckkit F1
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckenzug: bis zu 50 Blatt
Papierzufuhr (optional)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
Papierausgabe	bis zu 150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Mehrzweckenzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
Grammaturen	Kassette (Standard und optional): 52 bis 163 g/m ² (Bis zu 200 g/m ² bei glänzendem Papier) Mehrzweckenzug: 60 bis 176 g/m ² (Bis zu 200 g/m ² bei glänzendem Papier)
Beidseitiges Drucken	automatisch Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 bis 163 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: 1.400 W Standby: max. 17,6 W Ruhemodus: max. 0,6 W* Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,0 kWh/Woche Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx *Im kabellosen Modus beträgt der Stromverbrauch 0,8 W
Geräusentwicklung	Schallleistung* Betrieb: max. 63 dB Standby: max. 42 dB Schalldruck* Betrieb: 48 dB Standby: 28 dB *Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296

Abmessungen (B x T x H)

Abmessungen (B x T x H)	i-SENSYS LBP653Cdw: 43,7 cm x 46,9 cm x 31,3 cm i-SENSYS LBP654Cx: 47,6 cm x 46,9 cm x 37,9 cm
Gewicht	i-SENSYS LBP653Cdw: ca. 20,5 kg i-SENSYS LBP654Cx: ca. 21 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	i-SENSYS LBP653Cdw: 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten i-SENSYS LBP654Cx: 12,7 cm LCD-Farbtouchscreen
CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	2 x 800 MHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Druckersprachen	UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
Schriften	i-SENSYS LBP653Cdw: 45 PCL Schriften, 136 PS Schriften i-SENSYS LBP654Cx: 93 PCL Schriften, 136 PS Schriften
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
Software- und Druckermanagement	i-SENSYS LBP653Cdw: Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID Management, Tonerstandsprüfung, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. i-SENSYS LBP654Cx: Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID Management, Tonerstandsprüfung, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. uniFLOW-kompatibel durch uniFLOW Login Device Client für SFP MEAP
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X Version 10.7.5 und höher Linux*/Citrix *Nur online erhältlich.
VERBRAUCHSMATERIAL	
All-in-One-Cartridges	Toner-Cartridge 046 Black (2.200 Seiten)** Toner-Cartridge 046H Black (6.300 Seiten)** Toner-Cartridge 046 Cyan (2.300 Seiten)** Toner-Cartridge 046H Cyan (5.000 Seiten)** Toner-Cartridge 046 Magenta (2.300 Seiten)** Toner-Cartridge 046H Magenta (5.000 Seiten)** Toner-Cartridge 046 Yellow (2.300 Seiten)** Toner-Cartridge 046H Yellow (5.000 Seiten)** * Basierend auf ISO/IEC 19752 ** Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1300, C/M/Y: 1200 Seiten)
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	i-SENSYS LBP653Cdw: CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette) i-SENSYS LBP654Cx: CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette) Barcode Printing-Kit E1 Barcode Printing-Kit E1E MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) MiCARD Zusatzkit-B1

i-SENSYS LBP650 Serie

Entwickelt für die geschäftlichen Herausforderungen von heute, Farblaserdruck war noch nie so einfach.

Schneller, zuverlässiger Farblaserdruck durch ein reich ausgestattetes, kompaktes System, das auf die Bedürfnisse von kleinen, modernen Unternehmen ausgerichtet ist.



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Kassetteneinheit AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing-Kit E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing-Kit E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Verbrauchsmaterial:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Toner-Cartridge 046 Black	1250C002AA	4549292073904
Toner-Cartridge 046 H Black	1254C002AA	4549292074055
Toner-Cartridge 046 Yellow	1247C002AA	4549292073812
Toner-Cartridge 046 H Yellow	1251C002AA	4549292073935
Toner-Cartridge 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Toner-Cartridge 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Toner-Cartridge 046 Cyan	1249C002AA	4549292073874
Toner-Cartridge 046 H Cyan	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan

Name	Mercury Code	EAN Code
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
Servicepaket B: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag	7950A526AA	4960999793306

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	(kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Karton	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Palette	8	1.220	910	1.165	-
		Container 40 Fuß HC	368	-	-	-	-

Lieferumfang

- Haupteinheit
- Toner-Cartridge 046 Black (1.100 Seiten)
- Toner-Cartridge 046 Cyan/Magenta/Yellow (1.200 Seiten)
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- DVD-ROM mit Anwender-Software
- Garantiekarte