

LED Set

Art. 42832



IP65/68 - Aussenbereich

Bedienungsanleitung

Deutsch

Operating instructions

English

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Mode d'emploi

Français



Akku-LED-Handlampe mit Induktionsladestation

Deutsch

Vielen Dank dass Sie sich für das AKKU-LED-Strahler-Set INDU 1 entschieden haben. Dieses Produkt wird nach hohen Qualitätsstandards hergestellt und sorgt bei ordnungsgemäßer Verwendung und regelmäßiger Wartung für eine störungsfreie Leistung.



Anweisungen beachten:

WICHTIG: Diese Anleitung beinhaltet wichtige Informationen zum Start, Betrieb und Sicherheit des LED-Strahlers. Benutzen Sie das Produkt korrekt und nur für den bestimmten Zweck. Wenn Sie dieses nicht tun kann dieses zu Personen- und Sachschäden führen. Lesen Sie diese sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für späteres Nachschlagen auf.

1. Sicherheit

1.1. Allgemeines

- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Lampe vollständig aufgeladen ist.
- Schalten Sie die Lampe nicht ein, während Sie aufgeladen wird.
- Leuchten Sie nicht direkt in Ihre Augen, die einer anderen Person oder eines Tieres.
- Halten Sie Lampe von Kindern fern
- Benutzen oder bewegen Sie die Lampe nicht während diese aufgeladen wird.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku, das Lampengehäuse oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Lassen Sie den Akku nicht vollständig entladen, sondern laden Sie den Akku sofort wieder auf. Vor Lagerung sollte der Akku vollständig geladen werden. Laden Sie die Leuchte mindestens alle 6 Monate auf, wenn Sie diese nicht verwenden.

1.2. Batterie

- **ACHTUNG:** Um die Gefahr von Verbrennungen oder Bränden zu verringern:
- Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen, zu zerlegen, zu modifizieren oder zu warten
- Nicht zerbrechen, durchstechen, kurzschließen oder in Feuer oder Wasser entsorgen.
- Keinen Temperaturen über 40°C oder unter -10°C aussetzen.
- Nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen
- Keiner Feuchtigkeit aussetzen

ACHTUNG: Legen Sie die Lampe bei Gebrauch nicht mit der Vorderseite nach unten.

Recyceln oder entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften

Wenn Elektrolyt aus den Zellen auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die Stelle gründlich mit Wasser und Seife.

Wenn es in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese gründlich mit kaltem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

2. Einleitung

Ausgestattet mit hochwertigem 3,7V/2600mAh Li-Ion-Akku mit optischer Batteriestandsanzeige.

Aufladbar über USB-Kabel Typ C oder über Induktionsladestation

(im Lieferumfang enthalten). Die Induktionsladestation kann mittels Magnete oder Mittels Schrauben (nicht im Lieferumfang) an Oberflächen montiert werden.

3. Spezifikationen

Modelbezeichnung: LED AKKU-Handlampe 10W
Batterie: 3,7V / 2600mAh / Li-Ion
Ladezeit:ca. 4 Std / 6h bei Induktion
Leuchtdauer: Stufe 1: ca. 200/ 25 / 4 / 2 Std
Lumenleistung: Stufe 1: ca. 5/30/400/1000Lm
IP-Schutzart: IP68 / IK07
Lichtfarbe: 6500K
Umgebung: -10°C - +40°C

Modelbezeichnung: LED AKKU-Strahler 3+7W
Batterie: 3,7V / 2600mAh / Li-Ion
Ladezeit:ca. 4 Std / 6h bei Induktion
Leuchtdauer: 4,5 / 10 / 4,5 / 2,5 Std
Lumenleistung: 250/120/350/670Lm
IP-Schutzart: IP65 / IK07
Lichtfarbe: 6500K
Umgebung: -10°C - +40°C

4. Bedienung

4.1. Aufladen

ACHTUNG: Vor Erstinbetriebnahme Lampe vollständig aufladen!!!

4.1.1. Stecken sie den Typ C-Stecker des USB-Ladekabels in die Ladebuchse der Ladestation.


4.1.2. Stecken Sie die andere Seite des USB-Kabels in eine 5V USB-Ladebuchse

4.1.3. Setzen Sie die Lampe mittels des Magnets auf der Rückseite auf die Induktionsladestation.

ACHTUNG: Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs nicht ein.

4.1.4. Die Batteriestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs.

4.1.5. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist leuchtet die Batterieanzeige



Mit der Induktionsladestation können auch Geräte wie Induktionsfähige Mobiltelefone geladen werden. Ziehen Sie die Verriegelung unten links nach außen um die Halterung zu öffnen.



4.2. Benutzung der Lampe

4.2.1. Richten Sie die Linse vor dem Einschalten von Ihren Augen, Personen oder Tieren weg.

4.2.2. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter unten an der Leuchte zum Ein-Ausschalten.

4.2.3. Drücken Sie den seitlichen Schalter einmal für das Spot-Light, zweimal für 25%, dreimal für 50% und viermal für den Vollleistungsbetrieb.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Anschlusskabel

Für Schäden bei falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich der LED-Strahler Art. 42831 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Die Vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** oder per Email unter **info@as-schwabe.de** angefordert werden.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

rechargeable handlamp „INDU1“ with inductive charger

English

Thank you for purchasing a Sealey product. Manufactured to a high standard, this product will, if used according to these instructions, and properly maintained, give you years of trouble free performance.



Refer to instructions

IMPORTANT: PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. NOTE THE SAFE OPERATIONAL REQUIREMENTS, WARNINGS & CAUTIONS. USE THE PRODUCT CORRECTLY AND WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY AND WILL INVALIDATE THE WARRANTY. KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE FOR FUTURE USE.

1. Safety

1.1. General

- Ensure the lamp is fully charged before initial use.
- **DO NOT** turn the lamp on when it is being charged.
- **DO NOT** shine directly into your, other person's or an animal's eyes.
- **DO NOT** allow children to use the lamp.
- **DO NOT** handle or move the lamp whilst it is being charged.
- **DO NOT** use the lamp if you suspect that the battery, the lamp casing or the cable is damaged.
- **DO NOT** leave battery in a discharged state, recharge battery immediately. Before storage, fully recharge the battery, subsequently recharge the battery at least once every six months of non-use.

1.2. Battery Safety

WARNING! To reduce the risk of burns or fire:

- **DO NOT** Attempt to open, dismantle, modify or service the battery pack.
- **DO NOT** Crush, puncture, short external contacts or dispose in fire or water.
- **DO NOT** Expose to temperatures above 40°C or below -10°C.
- **DO NOT** Expose to direct sunlight for long periods of time.
- **DO NOT** Expose to moisture.
- **WARNING!** Do not place the lamp face down while in use.
- Replace only with the battery pack designated for this product.
- Recycle or dispose of used battery as stipulated by local regulation.
- If the electrolyte in the cells gets on your skin, wash thoroughly with soap and water. If it gets in your eyes, rinse thoroughly with cool water and seek immediate medical attention.

2. Introducing

Four output settings 5/30/400/1000 lumens. Features three LED battery level indicator. Fitted with a high quality 3.7V 2,6Ah Li-ion battery. Charges via a USB Type-C lead. (USB Type-C Cable included).

3. Specifications

Model No: LEDArt. 42831
Battery: 3.7V 2600mAh Li-ion
Charging Time: 4hr/6h
Operating Time: ... Spot:200h/Low:25h/Mid:4h/High:2h
Lumen Output: 5lm/30lm/400lm/1000lm
IP Rating: IP68
Light colour: 6500K

Model No: LED INDU 1 Art. 42830
Battery: 3.7V 2600mAh Li-ion
Charging Time: 4hr/6h
Operating Time: Spot:4,5h/Low:10h/Mid:4,5h/High:2,5h
Lumen Output: 250lm/120lm/350lm/670lm
IP Rating: IP65
Light colour: 6500K

The battery fitted to this lamp is considered to be a consumable item and its ability to accept a charge will reduce over time. If the battery is not properly charged before first use, or regularly conditioned, its capacity will diminish. Under these circumstances we will not replace the battery regardless of whether it is less than one year old. **NOTE:** The lithium battery does not suffer from memory effect and once fully charged may be stored for up to six months without another charge.

4. Operation

4.1. Charging

4.1.1. Insert the Type C USB plug on the USB cable into the charging port on the inductive charger.


4.1.2. Plug the other end of the USB cable into a 5V USB outlet.

4.1.3. Place the lamp on the inductive charger with the magnet on the back of the lamp

WARNING! DO NOT turn lamp on while charging.

4.1.4. The battery indicator will blink during charging.

4.1.5. When the battery has charged fully the battery indicator will remain lit.



You can also charge inductive charging able mobilephones with the inductive charger. Pull out the locking on the leftside of the charging station and place your cellular phone



4.2. Use of the lamp

4.2.1. Direct the lens away from your eyes, other people and animals before switching on.

4.2.2. Press the ON / OFF switch on the bottom of the light to turn it on.

4.2.3. Press the switch on the side once for the spot light, twice for 25%, three times for 50% and four times for full power operation.

IMPORTANT: Only use the cable supplied with the product.

No Liability is accepted for incorrect use of this product.



Declaration of Conformity

Hereby we declare, that the LED-lamp art. 42831 complies with the essential requirements of the LV Directive 2014/35/EU the complete declaration of conformity can ordered on postal way at: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** or by email at **info@as-schwabe.de**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Dank u voor uw aankoop van een Sealey-product. Dit product is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal, indien het volgens deze instructies wordt gebruikt en goed wordt onderhouden, u jarenlang probleemloze prestaties bieden.



RAADPLEEG INSTRUCTIES

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR. LET OP DE VEILIGE OPERATIONELE EISEN, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN. GEBRUIK HET PRODUCT JUIST EN ZORGVULDIG VOOR HET DOEL WAARVOOR HET BEDOELD IS. HET NALATEN KAN SCHADE EN / OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN EN DE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. HOUD DEZE INSTRUCTIES VEILIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

1. Veiligheid

1.1. Algemeen

- Zorg ervoor dat de lamp volledig opgeladen is voor het eerste gebruik.
- Zet de lamp NIET aan tijdens het opladen.
- SCHIJN NIET rechtstreeks in de ogen van uzelf, een andere persoon of een dier.
- Laat kinderen de lamp NIET gebruiken.
- Hanteer of verplaats de lamp NIET terwijl deze wordt opgeladen.
- Gebruik de lamp NIET als u vermoedt dat de batterij, de lampbehuizing of de kabel beschadigd is.
- Laat de batterij NIET leeg achter, laad de batterij onmiddellijk op. Laad de batterij voor opslag volledig op en laad vervolgens de accu minstens elke zes maanden niet op.

1.2. Batterijveiligheid

WAARSCHUWING! Om het RISICO op BRANDWONDEN of brand te verminderen:

- Probeer NIET de batterij te openen, te demonteren, aan te passen of er onderhoud aan uit te voeren.
- NIET verpletteren, doorboren, korte externe contacten of in vuur of water werpen.
- NIET blootstellen aan temperaturen boven 40 ° C of onder -10 ° C.
- Stel het NIET gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.
- NIET blootstellen aan vocht.
- **WAARSCHUWING!** Plaats de lamp tijdens gebruik niet met de voorkant naar beneden.
- Vervang de batterij alleen door de batterij die voor dit product is bedoeld.
- Recycle de gebruikte batterij of voer deze af volgens de plaatselijke voorschriften.
- Als de elektrolyt in de cellen op uw huid terecht komt, was deze dan grondig met water en zeep. Als het in uw ogen komt, spoel dan grondig met koud water en zoek onmiddellijk medische hulp.

2. Introductie

Drie uitgangstellingen 5/30/400/1000 lumen. Beschikt over drie LED-batterijniveau-indicator. Uitgerust met een hoogwaardige 3,7 V 2,6 Ah Li-ion accu. Laadt op via een USB Type-C-kabel. (USB Type-C-kabel meegeleverd).

3. Specificaties

Modelnummer:LED art. 42831	Modelnummer:"INDU 1" art. 42830
Batterij:.....3.7V 2,6Ah Li-ion	Batterij:.....3.7V 2,6Ah Li-ion
Oplaadtijd:.....4 uur/6uur	Oplaadtijd:.....4 uur/6uur
Bedrijfstijd: Laag:200uur/25uur/4uur/2uur	Bedrijfstijd: Laag:4,5uur/10uur/4,5uur/2,5uur
Lumenoutput:Laag:5/30/400/1000lm	Lumenoutput:Laag:250lm/120lm/350lm/670lm
IP-classificatie:.....IP68	IP-classificatie:.....IP65

De batterij van deze lamp wordt beschouwd als een verbruiksartikel en het vermogen om een lading op te nemen zal na verloop van tijd afnemen. Als de batterij niet goed is opgeladen voor het eerste gebruik of regelmatig wordt geconditioneerd, zal de capaciteit afnemen. Onder deze omstandigheden zullen we de batterij niet vervangen, ongeacht of deze minder dan een jaar oud is.

OPMERKING: De lithiumbatterij lijdt niet onder het geheugeneffect en kan, wanneer volledig opgeladen, tot zes maanden worden bewaard zonder een nieuwe lading.

4. Bediening

4.1. Opladen

4.1.1. Steek de Type C USB-stekker van de USB-kabel in de oplaadpoort aan de inductielader.


4.1.2. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een 5V USB-uitgang

4.1.3. Plaats de lamp op de inductieve oplader met de magneet achterkant van de lamp

WAARSCHUWING! Zet de lamp **NIET** aan tijdens het opladen.

4.1.4. De batterij-indicator knippert tijdens het opladen.

4.1.5. Als de batterij volledig is opgeladen, blijft de batterij-indicator branden.



Met de inductieve oplader kunt u ook mobiele telefoons met inductieve oplaadkabel opladen. Trek de vergrendeling aan de linkerkant van het laadstation naar buiten en plaats uw mobiele telefoon



4.2. Gebruik van de lamp

4.2.1. Richt de lens weg van uw ogen, andere mensen en dieren voordat u deze inschakelt.

4.2.2. Druk op de AAN / UIT-schakelaar aan de onderkant van de lamp om deze in te schakelen.

4.2.3. Druk eenmaal op de schakelaar aan de zijkant voor het spotlicht, tweemaal voor 25%, driemaal voor 50% en vier keer voor volledige werking.

BELANGRIJK: Gebruik alleen de kabel die bij het product is geleverd.

Er wordt Geen Aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist gebruik van dit product.



Verklaring van Overeenstemming

Hierbij verklaren wij dat de LED-lamp art. 42831 voldoet aan de essentiële eisen van de LV-richtlijn 2014/35 / EU, de volledige conformiteitsverklaring kan per post worden besteld bij: **AS - Schwabe GmbH, MerkurStr. 10, 72184 Eutingen** of per e-mail op **info@as-schwabe.de**



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recycleren om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik het retour- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht om uw gebruikte apparaat te retourneren. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Projecteur rechargeable avec chargeur à induction

Français

Merci d'avoir acheté le produit Sealey. Fabriqué selon des normes élevées, ce produit, s'il est utilisé selon ces instructions, et s'il est correctement entretenu, vous permettra d'en profiter pendant de longues années sans aucun problème.



Instructions de référence

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS. TENEZ BIEN COMPTE DES EXIGENCES OPÉRATIONNELLES SÉCURITAIRES, DES AVERTISSEMENTS AINSI QUE DES MISES EN GARDE. UTILISEZ LE PRODUIT CORRECTEMENT ET AVEC SOIN AUX FINS POUR LESQUELLES IL EST PRÉVU. EN CAS DE NON-RESPECT, CELA POURRAIT PROVOQUER DES DOMMAGES ET / OU DES BLESSURES PERSONNELLES ET ANNULERA DU COUP LA GARANTIE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN SÉCURITÉ POUR UNE AUTRE UTILISATION À L'AVENIR.

1. Sécurité

1.1. Général

- Assurez-vous que la lampe est complètement chargée avant la première utilisation.
- **N'ALLUMEZ PAS** la lampe lorsqu'elle est en charge.
- **NE LA FAITES PAS** briller directement dans vos yeux, ou dans les yeux d'une autre personne ou d'un animal.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser la lampe.
- **NE PAS** manipuler ou déplacer la lampe pendant qu'elle est en charge.
- **N'UTILISEZ PAS** la lampe si vous pensez que la batterie, le boîtier de la lampe ou le câble sont endommagés.
- **NE laissez PAS** la batterie déchargée, rechargez-la immédiatement. Avant de stocker la lampe, rechargez complètement la batterie, par conséquent, rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois de non-utilisation.

1.2. A propos de la sécurité de la batterie

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de brûlures ou d'incendie:

- **N'essayez PAS** d'ouvrir, de démonter, de modifier ou de réparer la batterie.
- **NE PAS** écraser, percer, court-circuiter les contacts externes ni jeter au feu ou dans l'eau.
- **NE PAS** exposer à des températures supérieures à 40 ° C ou inférieures à -10 ° C.
- **NE PAS** exposer aux rayons solaires pendant longtemps.
- **NE PAS** exposer à l'humidité.
- **AVERTISSEMENT!** Ne placez pas la lampe face vers le bas pendant son utilisation.
- Remplacez la batterie uniquement par une batterie désignée pour ce produit.
- Recyclez ou jetez la batterie usée conformément aux réglementations locales.
- Si l'électrolyte des cellules entre en contact avec votre peau, lavez-vous soigneusement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez soigneusement à l'eau froide et consultez immédiatement un médecin.

2. Description

Il dispose de trois paramètres de sortie 5/30/400/1000 lumens. Il comprend un indicateur de niveau de batterie trois LED Il est équipé d'une batterie Li-ion 3.7V 2.6Ah de haute qualité et se charge via un câble USB Type-C. (Câble USB Type-C inclus).

3. Spécifications

Numéro de modèle: **LED 42831**
Batterie: Li-ion .3.7V 2.6Ah
Temps de charge: 4h/6h
Temps de fonctionnement: 200h/25h/4h/2h
Sortie lumen: 5/30/400/1000 lm
Indice IP: P68

Numéro de modèle: **INDU 1 - 42830**
Batterie: Li-ion .3.7V 2.6Ah
Temps de charge: 4h/6h
Temps de fonctionnement: 4,5h/10h/4,5h/2,5h
Sortie lumen: 250lm / 120lm / 350lm / 670lm
Indice IP: P65

La batterie installée sur cette lampe est considérée comme un article consommable et sa capacité à accepter une charge diminuera avec le temps. Si la batterie n'est pas correctement chargée avant la première utilisation ou régulièrement conservée, sa capacité diminuera. Dans ces circonstances, nous ne remplacerons pas la batterie, qu'elle ait fait moins d'un an ou pas.

REMARQUE: La batterie au lithium ne souffre pas d'effet de mémoire et une fois complètement chargée, elle peut être stockée jusqu'à six mois sans une charge supplémentaire.

4. Fonctionnement

4.1. Mise en charge

4.1.1. Insérez la fiche USB de type C du câble USB dans le port de charge à l'arrière de la lampe.


4.1.2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans une prise USB 5V.

4.1.3. Placez la lampe sur la station de charge par induction à l'aide de l'aimant à l'arrière.

AVERTISSEMENT! NE PAS allumer la lampe pendant la charge.

4.1.4. L'indicateur de batterie clignote pendant la charge.

4.1.5. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie reste allumé.



Vous pouvez également charger des téléphones portables à câble de charge inductive avec le chargeur inductif. Retirez le verrou sur le côté gauche de la station de charge et placez votre téléphone cellulaire



4.2. A propos de l'utilisation de la lampe

4.2.1. Éloignez la lentille de vos yeux, ou des yeux d'autres personnes et des animaux avant de l'allumer.

4.2.2. Appuyez sur l'interrupteur ON / OFF au bas de la lumière pour l'allumer.

4.2.3. Appuyez une fois sur l'interrupteur latéral pour le spot, deux fois pour 25%, trois fois pour 50% et quatre fois pour un fonctionnement à pleine puissance.

IMPORTANT: Utilisez uniquement le câble fourni avec le produit.

Aucune responsabilité n'est acceptée pour une utilisation incorrecte de ce produit.



Déclaration de conformité

Par la présente, nous déclarons que la lampe à LED art. 42831 est conforme aux exigences essentielles de la directive BT 2014/35 / UE. La déclaration complète de conformité peut être commandée par voie postale auprès de: as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingenou par email à info@as-schwabe.de



Dans l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux pouvant être recyclés qui doivent subir une revalorisation et afin de ne pas endommager l'environnement ou la santé humaine en raison d'une élimination des déchets non contrôlée. Veuillez par conséquent éliminer les appareils usagés via les systèmes de collecte adaptés ou envoyez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté en vue de son élimination. Des responsables soumettront l'appareil à une revalorisation matérielle.