



Descrizione

Rubinetti di scarico PROFI con raccordo a vite DIN 51 di colore rosso per lo scarico controllato di liquidi da taniche industriali e da imballaggio, colore naturale/rosso

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con raccordo DIN a vite rosso e manopola rossa
- Uscita rapida e senza gorgoglii grazie all'aerazione integrata
- Girevole a 360° in qualsiasi posizione
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar (non adatto all'utilizzo e al dosaggio di carburanti e sostanze volatili / La pressione interna al contenitore può salire fino a 1,0 bar)
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Velocità di uscita > 3,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	550700
GTIN	4007228550702
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,07

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	515 x 297 x 314

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,685
------------------------------------	--------------

Pallet

P x L x A (mm)	0,0 x 0,0 x 0,0
----------------	------------------------

Peso (kg)	0,0
-----------	------------