



## Description:

Rayonnages mobiles 1 030 x 905 mm en tôle d'acier laquée robuste, bilatéral seul avec 12 supports pour bacs de stockage, gris clair

- seul et utilisable des deux côtés
- stock mobile d'outils et de petites pièces avec sol de dépose et poignée pour une manipulation aisée
- deux roulettes avec frein et deux roulettes fixes - charge admissible 750 kg max.
- laqué à la poudre
- construction en tôle d'acier solide et stable, fixement vissée, avec supports
- avec 12 supports - 1 016 mm de large
- charge admissible 40 kg selon le support
- garnissage max. de bacs de rangement par support : 9 x PS/PP t.1, 9 x PS/PP t.2, 6 x PS/PP t.3, 4 x PS/PP t.4
- l = largeur = 1 030 mm, h = hauteur = 905 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>783110</b>
GTIN	<b>4007228783117</b>
Tarif douanier	<b>94032080</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>1</b>

Couleur	<b>gris clair</b>
Poids (kg)	<b>35,95</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>1</b>
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	<b>35,95</b>
--------------------------	--------------

### Palette

L x B x H (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Poids (kg)	<b>0,0</b>
------------	------------