

VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Schiebebügel, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 202980



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1260 x 800 mm
- Ladehöhe 295 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit TPE-Bereifung

- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Schiebebügel | 1 Stück |
| Wagentyp | Plattformwagen | klappbar | nein |
| Plattformwagentyp | Schiebebügelwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Traglast | 500 kg | Bereifung | TPE |
| Ladehöhe | 295 mm | Radlager | Kugellager |
| Ladeflächenlänge | 1260 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit EasySTOP |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Radanordnung | rechteckig |
| Material Plattform | Holz | Höhe | 1015 mm |
| Aufbauten | Schiebebügel | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| nestbar | nein | Garantie | 12 Jahre |
| Material | Stahl | Gewicht | 35 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 203025 |  | Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203072 |  | 4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203075 |  | Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4 |
| 203076 |  | Schreibtabelle für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4 |
| 203078 |  | Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203079 |  | 4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203088 |  | Räder mit Vollgumibereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 203089 |  | Räder mit Vollgumibereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |