

stumpf Sichfensterschrank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 223140



stumpf Sichtfenster-Schrank

Sichtfensterschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion, verschweißt
- Flügeltür mit Sichtfenster
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Sichtfensterschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Sichtfenstertür	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Höhe	900 mm	Material	Stahlblech
Breite	500 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	80 kg	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	32 kg
Farbe Front	enzianblau // RAL5010		