


Kärcher Teppichbürstsauger CV 38/2

Leistung 850 W, Luftmenge 2400 l/min, Behältervolumen 5,5 l, Vliesfilterbeutel, mit Bürstenwalze, Arbeitsbreite 380 mm, Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)

Artikelnummer: 225826

KÄRCHER




Teppichbürstsauger

- Für Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel
- Leistung 850 W
- Luftmenge 2400 l/min
- Lautstärke 65 dB
- Behältervolumen 5,5 l, Vliesfilterbeutel
- mit Bürstenwalze
- mit Boden-, Fugen-, Polsterdüse
- Arbeitsbreite 380 mm
- normales Kabel
- Höhe x Breite x Tiefe 1215 x 390 x 370 mm
- Kabel 12 m lang
- Gewicht 11,8 kg
- Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)






Technische Details

Reinigungsart	trocken	Bürstentyp	Bürstenwalze
Reinigungstyp	Sauger	Arbeitsbreite	380 mm
Saugertyp	Teppichbürstsauger	Kabellänge	12 m
Einsatzort	Innenbereich	Filterbeutel	Vliesfilterbeutel
geeignet für (Branche/Bereich)	Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel	Höhe	1215 mm
geeignet für (Anwendung)	große Flächen	Breite	390 mm
Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz	Tiefe	370 mm
Akkubetrieb	nein	Lautstärke	65 dB
Leistung Bürstenmotor	150 W	Ausstattung	Fugendüse, Filtertüte (1 / Vlies), Filterzustandsanzeige, Bürstenwalze Standard (1)
Leistung	850 W	Lieferumfang	Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)
Luftmenge	2400 l/min	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Volumen Behälter	5,5 l	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Reinigungsmaschine Ausstattung	normales Kabel	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Düsen	Boden-, Fugen-, Polsterdüse	Gewicht	11,8 kg

Zubehör

119967		Filterbeutel, für Teppichbürstsauger, aus Vlies, 3-lagig, Staubklasse M, reißfest, Länge x Breite 470 x 300 mm
--------	---	--

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
142447		Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel

