

stumpf gereedschapswagen Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530152



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

met uittrekbare legborden en laden

gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- met draaigreep
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per niveau 35 kg
- 1 lade(n)
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- Per 25 mm verstelbaar
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw rollen
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010






gentiaanblauw

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- 5 jaar garantie


Technische details




meubeltype	kast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type lessenaar	lessenaarkast	onderbouw	rollen
type deur	vleugeldeur	garantie	5 jaar
hoogte	1310 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	500 mm	uittrekrails	kogelgelagerd
diepte	500 mm	materiaal	plaatstaal
draagvermogen legbord	35 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	1 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen lade	35 kg	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
uittrekrail lade	kogelgelagerd	uitrusting gedetailleerd	1 lade, 2 uittrekbare legborden, lessenaar, rijplaat
uittrekbare legborden	2 stuks	hoogteverstelraster lade	25 mm
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	TÜV getest
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	uittrekbare lade	100 %
oppervlak romp	m. poedercoating	uittrekbaar legbord	100 %
oppervlak front	m. poedercoating	uittrekblokkering	ja
verrijdbaar	ja	gewicht	43,7 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

946432		uittrekbaar legbord voor werkplaatkast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946454		geribbelde mat, breedte x diepte 500 x 500 mm, in zwart
946476		opzetelement lessenaar, afsluitbaar, hoogte x breedte x diepte 70 / 220 x 500 x 500 mm
946487		Onderwagen, voor 500 mm breedtes bijzetkast, frame van staal
946498		lade voor werkplaatkast, hoogte 90 mm
974529		indelingsset, met 11 vakken, van kunststof in zwart

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
--------	---	---

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood