

Gereedschapswagens

Draagvermogen lade 12,5 kg

- stabiele en torsiebestendige plaatstaalconstructie
- multiplex plaat met bekerhouder en opbergvakjes van kunststof voor kleine onderdelen
- zijwanden geperforeerd, met haken voor de opname van gereedschap
- 3 laden volledig uittrekbaar, op kwaliteitsgeleiderails, centrale vergrendeling met veiligheidssluitstang
- 1 open materiaalvak
- robuuste aanrijdbeveiligingsranden
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 102 mm, met rubberen bekleding, zwenkwielen met rem
- hoogwaardig gemoffelde lak zwart, lijkt op RAL 9011
- H x B x D 883 x 867 x 508 mm

530817



Gereedschapswagens

Draagvermogen lade 35 kg

- stabiele, dubbelwandige plaatstaalconstructie, met verstevigingsribben op de achterkant
- zijwanden met systeemgaten
- kogelgelagerde laden volledig uittrekbaar, aantal conform tabel, centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels
- comfortabel liftstelsel in de greeplijst om de laden te openen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, Ø 127 mm, met rubberen bekleding, zwenkwielen met rem
- totaal draagvermogen 600 kg
- Hoogwaardig gemoffelde lak rood, lijkt op RAL 3002

5
JAAR
GARANTIE

Uitvoering	[1]	[2]	[3]	[4]
Hoogte mm	855	1017	1017	1017
B x D mm	670 x 450	670 x 450	670 x 450	670 x 450
Laden	5	5	6	7
	530818	530819	530820	510971
	---	---	---	---



1



2



3



4



Passende gereedschapsinzetelementen voor individuele uitrusting van de laden op aanvraag verkrijgbaar.