


Warn- und Schutzprofile

Signalisieren und entschärfen Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich, schützen Ecken, Kanten und Inventar in Lager- und Produktionsbereichen und verhindern Stoß-Verletzungen.

- Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum, selbstklebend
- UV-beständige Signalfarbe nach DIN 4844, gelb/schwarz
- Lösungsmittelbeständig
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C, Brandschutzklasse UL94HB
- Länge der Normelemente 1000 mm

Problemlos zu montieren

- Selbstklebend, haftend auf allen glatten und staubfreien Flächen, Ecken und Kanten dauerhaft und sicher
- Einfach auf die zu sichernden Profile aufstecken
- Bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kontaktkleber zusätzlich sichern



 **Leichter Zuschnitt mit scharfem Messer**



Schutz vor Stoßverletzungen

Ideal für Durchgänge geeignet



	Eckenschutz (selbstklebend)				Profilschutz (zum Aufstecken)			Rohrschutz (selbstklebend)		
Form	Trapez	Kreis	Winkel		Trapez	Kreis		Bogen		
Länge mm	1000	1000	1000		1000	1000		1000		
B x H / Ø mm	40 x 40	40	30 x 30	60 x 60	40 x 40	80 x 40	40	37 - 80	50 - 100	67 - 135
1 Stück	520051	520053	520056	520058	520060	520062	520064	520067	520069	520071
VE = 5 Stück	520052	520054	520057	520059	520061	520063	520065	520068	520070	520072
Preis pro VE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



	Flächenschutz (selbstklebend)			(zum Aufdübeln)		Außenecken (selbstklebend)			Innenecken (selbstklebend)		
Form	Trapez	Kreis	Rechteck	m. 3 Bohrungen	m. 4 Bohrungen	Trapez	Kreis		Trapez	Kreis	
Länge mm	1000	1000	1000	1000	500	80	80	45	45	80	45
B x H / Ø mm	40 x 40	32 x 40	20 x 60	20 x 60	20 x 200	-	-	-	-	-	-
1 Stück	520073	520075	520078	520080	520082	-	-	-	-	-	-
VE = 5 Stück	520074	520076	520079	520081	520083	520085*	520087*	520090*	520092*	520094*	520096*
Preis pro VE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Außen- und Innenecken schwarz, ohne gelbe Streifen; Länge = Schenkellänge

Warnmarkierung

nach DIN 4844 und DIN 67 510

Gute Warnwirkung bei allen Lichtverhältnissen.

- Selbstklebende PE-Folie
- Nicht reflektierende Ausführung gemäß DIN 4844 nur für den Innenbereich
- Reflektierende Ausführung gemäß DIN 4844 für den Innen- und Außenbereich
- Lang nachleuchtende Ausführung gemäß DIN 67510 für den Innenbereich

Ausführung	nicht reflektierend	reflektierend	lang nachleuchtend
Ausrichtung	rechts	1 x rechts und 1 x links	1 x rechts und 1 x links
L x B cm	6600 x 6	2500 x 5	1600 x 5
VE Rollen	2	2	2
gelb/schwarz	520098	520104	-
rot/weiß	520100	520105	520106
luxweiß/schwarz	-	-	520107
Preis pro VE	---	---	---



> Weitere Markierungsbänder finden Sie auf Seite 1111.