

Artikelnummer: 401513

Kurzbeschreibung: Aufbauportal, niedrig, Ansatz Tisch STANDARD Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, lichtblau

Langbeschreibung: Aufbauportal, niedrig, Ansatz Tisch STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI: Mit dem Manuflex Aufbauportal nutzen Sie die Fläche oberhalb der Ansatz tische Universal Standard und Profi Standard. Dabei hat das Manuflex Aufbauportal eine Nutzhöhe von 600 mm. Bestens geeignet für die Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Ansatz tische der Serien Universal Standard und Profi Standard ist diese Ausführung des Manuflex Aufbauportals. Bei einer Nutzhöhe von 600 mm ist



das Manuflex Aufbauportal 60 mm breit und 55 mm tief. Es besteht aus einem Aufbauprofil mit einer Querstabilisierungsstrebe und wird mit Befestigungsbeschlägen geliefert. Das Manuflex Aufbauportal besteht aus einem Aufbauprofil und einer Querstabilisierungsstrebe. Gefertigt aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl können die einzelnen Aufbaukomponenten im Raster von 30 mm höhenverstellt werden. Hochwertig pulverbeschichtet, ist das Manuflex Aufbauportal besonders robust und widerstandsfähig. Das Manuflex Aufbauportal kann mit bis zu 120 kg belastet werden und bietet entsprechend optimale Bedingungen, um Werkzeuge oder Geräte oberhalb der Arbeitsfläche griffbereit aufzubewahren. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 600 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 1200 mm Für Arbeitstische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard Für Tischtiefe: 700 mm 1 Aufbauprofil und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl

EAN/GTIN: 4045916128680