

## verstelbare klemhefbomen • met draadeind

24400.0131



### Productbeschrijving

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

### Materiaal

#### Hefboom

- zinkspluitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur

#### Binnendelen

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

#### Schroef

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8

### Werking


**Door heffen van de hefboom** wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

### Meer informatie

### Opmerkingen

Het draadeind kan vervangen worden.

### Tekening



### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	Afmetingen					l <sub>2</sub>	[g]	Artikelnr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	[mm]			
oranje											
14	M6	12	10	24,5	4	3	35	45	37	24400.0131	

### Toepassingsvoorbeeld



### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."