

**Serie 2, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBV2ITX22E**



SGZ0BI22	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.**
- **Mit deiner Zustimmung kann der Bosch Kundendienst auf deinen vernetzten Geschirrspüler zugreifen und dir bei einer Fehlermeldung aus der Ferne helfen.**

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	92 kWh
Anzahl Maßgedecke:	12
Wasserverbrauch:	10.5 l
Programmdauer:	4:30 h
Geräuschwert:	48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	32.6 kg
Bruttogewicht:	34.8 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	0.0
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005196555
Gerätetyp:	Vollintegriert



Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV2ITX22E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Info Light
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 2, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBV2ITX22E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm