

Produktdatenblatt

Amsterdam

duraplus®

E0400/U30



Artikelnummer	3291034
EAN-Code	4012789525854
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständigkeit	5
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	37 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 37 mm vorst.
Rastung in °	90°
Schrauben	M5x45 mm mit kurzem Zapfen
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

