



LED-Kippspiegel basic 801.01.400


- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz



Abmessungen in mm



Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 30.05.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com