

## fetra chariot à étagères ESD

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris foncé, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 118933



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à plateaux

**Force 600 kg**


chariot à étagères ESD

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur 1800 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) électroconducteur
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris foncé
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot à étagères	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	5 pièce	conducteur d'électricité	oui
charge	600 kg	poignée	1 pièce
force plateau	50 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
exécution plateau(x)	électroconducteur	surface	finition peinture époxy
rehausses	aucune	couleur	gris foncé
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	87 kg
alignement de niveaux	droit		

## Accessoires

119125		tablette pour chariot à étagères ESD, longueur x largeur 1000 x 700 mm, en bois avec finition gris clair
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

