

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone, puissance 2060 W, équipé de avec régulateur de température analogique



Numéro d'article: 271863

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 200 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1950 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 2060 W
- température jusqu'à 160 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologuée selon les directives UE 2016/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	200 l	puissance	2060 W

pour fût	fût de 200 litres	température jusqu'à	160 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	argent	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	850 mm	homologation	homologuée selon les directives UE 2016/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1950 mm	Poids	11 kg
profondeur	100 mm		

Accessoires

271588		Coiffe d'isolation pour enveloppe chauffante, Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en nylon coloris argent, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone
271672		Coiffe d'isolation pour enveloppe chauffante, Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en téflon coloris noir, couche intérieure en Nylon à revêtement en polyuréthane, équipé de avec fermeture velcro et capuchon de remplissage
271913		Coiffe d'isolation pour enveloppe chauffante, Convient pour fût de 200 litres