

ML 395 MATRIXDRUCKER



➤ **ML 395B** 24-Nadel-Drucker

➤ **ML 395C** 24-Nadel-Drucker

VIELSEITIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT, NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN UND HOHE GESCHWINDIGKEIT – OKI'S FLAGGSCHIFF UNTER DEN 24-NADEL-DRUCKERN

Der ML 395B ist der schnellste Drucker mit der höchsten Leistungsqualität aus der Palette der 24-Nadel-Drucker von OKI. Er wird besonders für die hochvolumige Datenverarbeitung empfohlen. Der ML 395C ist die Farbversion dieses Druckers, eine ausgezeichnete Wahl für Berichte, in denen man Textpassagen farblich hervorheben muss (z. B. Bilanzen, Inventurlisten, Etiketten) und wo Wert auf Qualität für große Volumen gelegt wird.

HAUPTMERKMALE DER DRUCKER ML 395B/ML 395C

- 136-Spalten-Nadeldrucker für große Volumen
- 24-Nadel-Druckkopf mit langer Lebensdauer
- Druckgeschwindigkeit bis zu 607 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Durchschreibsätze (Original + 3 Durchschläge)
- Vielfach bewiesene Zuverlässigkeit auch in ungünstigen Umgebungen und für Hochleistungs-Text- und -Datenverarbeitungsaufgaben
- Ideal für Ausgaben in hoher Geschwindigkeit und in Briefqualität mit dem Zusatzvorteil Farbdruk (ML 395C)
- Ebenfalls gut geeignet für Buchhaltung/Verwaltung – hervorragende Papierverarbeitungsfähigkeiten für eine Vielzahl von Medien



OKI

TECHNISCHE DATEN

		ML 395B	ML 395C
ARTIKELNUMMER		00035713	00035813
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	24	
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	4 (1 Original und 3 Kopien)	
GESCHWINDIGKEIT	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	486 cps / 405 cps	
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	162 cps / 135 cps	
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT (15 CPI)	607 cps	
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	136 Zeichen	
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	272 Zeichen	
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional	
	AUFLÖSUNG	Bis zu 360 x 360 dpi	
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, NLQ, High-Speed Draft, Utility + Standard-Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5, ZIP-Code (Postnetzbarcode)	
FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen, Durchgestrichen		
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM	
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel, Seriell RS 232C, umschaltbar	
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76 – 406 mm	
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	Einzelblatt: 25,4 mm Endlos: 23,3 mm	
	STANDARD	Papierparkfunktion, Abriss bei null, halbautomatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktoren hinten	
	OPTIONAL	Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Schubtraktor mit Antrieb	
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	180 x 570 x 417 mm	
	GEWICHT	17 kg	
	PUFFERSPEICHER	Standardpufferspeicher 23 KB	
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	58 dB (A) Normalbetrieb, 56 dB (A) Quiet Mode	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC (+ 6%, -14%)	
	FREQUENZ	50/60 Hz (± 2%)	
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen	
	FARBAND (SCHWARZ)	5 Millionen Zeichen	
	FARBAND (FARBE)	Nicht zutreffend	7 Millionen Zeichen (insgesamt)
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	8.000 Stunden	
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	

OKI

Okī, Network Solutions
for a Global Society
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKI.DE
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I
A-2355 WR. NEUDORF
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18
WWW.OKI.AT
OFFICE@OKI.AT

