



Art.-Nr.: 33234

SECUR@LeanStreamer

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Gr. 00, 160 A

Anschluss Schraube, oben / unten drehbar,

für Schienen 12,15,20,25,30x5/10, Doppel - und Dreifach -T-Profile,

Berührungsschutz nach BGV A3

System :

60mm-System classic

Produktvorteile :

Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Standards :

IEC 60269-1:2006

IEC 60269-2:2006

EN 60269-1:2007

HD 60269-2:2007

DIN EN 60269-1/03.08

DIN VDE 0636-2/03.08

Approbationen :

IEC (CB), GOST, CCC

Typnummer: SLS00

CCC Zertifikat: 2004010302117261

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Elektrische Werte :

3-polig schaltbar, 690 V a.c.

160 A,

Bed. Bemessungskurzschlussstrom 50 kA (Sicherungen gL/gG)

Schaltvermögen/Gebrauchskategorien, AC22 B (690 V), AC23 B (400V), AC23 B (500V,125A)

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W

Verlustleistung

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 17,3 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 27 W.)

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Mechanische Werte :

Breite x Höhe x Tiefe (mm): 50 x 455 x 136

Gewicht (g): 1460

Befestigungsart: patentierter Rastmechanismus,

Anschluss 70mm², Schraube M8, 12 - 14 Nm Drehmoment,

Anschluss Schelle 1,5-70mm², 3Nm Drehmoment,

Prismenklemme 16-70mm², 3Nm Drehmoment

Werkstoffeigenschaften :

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 120°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200

Deckel:

temperaturbeständig bis 125°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200,

halogenfrei

Adapterplatte:

temperaturbeständig bis 120°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200,

Kontakte:

fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert

Zubehör für Artikel 33234 :

03727 Schellenanschluss

Gr. 00

30894 Schraubanschluss M 8

mit Federscheibe

33113 Abstützwinkel für Frontblenden

für Leiste 33 100, 33 103, 33 218

33156 Meldeschalter

1 Wechsler : 250 V AC / 5 A; 30 V DC / 4 A

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Zubehör für Artikel 33234 :
33224 Prismenklemme für Lasttrennschalter
für Cu und Al 16 - 70 mm²