



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2722 Tafelwagen met bak



Stalen constructie, gelast. Gepoedercoat RAL 5007. Stalen buisbeugels en etagebakken verschroefd. Bovenste etagebak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftrapkraan 1/2". Gaasrooster maaswijdte 31 x 31 mm, bovenzijde gelijk met rand. Onderste etagebak 25 mm hoog, oliedicht. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	181, 901
Totale lengte (mm)	1136
Totale breedte (mm)	611
Totale hoogte (mm)	1030
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	52
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976027227