

**Artikelnummer:** 33394

**Kurzbeschreibung:** Steckregal-Grundfeld, m. 4 Rohrgitterböden, B 1260 x T 800 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Schwerlast-Steckregal-Grundfelder mit Rohrgitterböden, 1260 mm breit: Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfußplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte. Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm Fachlast: bis 500 kg\* Feldlast: bis 2500 kg\* H 2000 mm: 4 Böden H 2500 mm: 5 Böden H 3000 mm: 6 Böden Rohrgitterböden Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm, zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte \* bei gleichmäßig verteilter Last



**EAN/GTIN:** 3612970791771