

## Información sobre productos

# 12 72 190 SB

## KNIPEX NexStrip

Herramienta multifuncional para electricistas



- Crimpado perfecto y rápido de punteras huecas, el sistema de bloqueo garantiza la presión de crimpado adecuada
- Pelado preciso para trabajos repetitivos: adaptación automática al diámetro del cable y garantía de longitud de pelado gracias al tope ajustable
- Fundas multicomponentes para garantizar un manejo cómodo y antideslizante
- Crimpado cuadrado, rápido y preciso de punteras huecas individuales según la norma DIN 46228, partes 1 + 4, autoajustable para tamaños de 0,25 – 4 mm<sup>2</sup> / 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> para un crimpado rápido al alternar diferentes tamaños
- Alta calidad de crimpado repetitivo debido al mecanismo de carraca con un ciclo de crimpado completo
- Pelado con ajuste preciso: Ajuste óptimo en materiales especiales o condiciones de temperatura extremas, para conductores flexibles y sólidos entre 0,03 y 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32-8)
- Corte limpio de conductores de hasta 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8)
- Carcasa de alta calidad fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio
- Adecuado para el sector eléctrico: desde instalaciones domésticas completas a cableado de equipos electrónicos como sistemas de control y maquinaria compleja
- Pelacables con 3 funciones: pelado hasta 10 mm<sup>2</sup>, crimpado de 4 mm<sup>2</sup> y 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, y corte de 10 mm<sup>2</sup>

### Información general

Núm. de artículo	12 72 190 SB
EAN	4003773088592
Mangos	con fundas de plástico antideslizantes
Peso	170 g
Dimensiones	190 x 17 x 110 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.







