

Información sobre productos

38 11 200

- Alta resistencia a la torsión de las puntas
- Boca recta semi-redonda
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Alicate para mecánicos

DIN ISO 5745



Información general

| | |
|------------------|-------------------------|
| Núm. de artículo | 38 11 200 |
| EAN | 4003773035169 |
| Alicate | negro atramentado |
| Cabeza | pulida |
| Mangos | recubiertos de plástico |
| Peso | 179 g |
| Dimensiones | 200 x 53 x 13 mm |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|------------------------------------|---------|
| Grosor de boca (articulación) (T1) | 9,5 mm |
| Ancho de las puntas (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Longitud de boca (L3) | 73,0 mm |
| Anchura de la cabeza (W3) | 17,5 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.